


## ET-TV

### Sistema modulare per disinfezione superfici



- Tubo in acciaio riflettente con protezione in teflon
- Conforme alle norme HACCP e FDA
- Semplice da installare e mantenere
- Bassa emissione di calore, lunga durata
- Cavi di varie lunghezze con connettore M12 (acciaio inox AISI 304)
- Disponibile anche nella versione da avvitare (ET-TS)

#### Caratteristiche Tecniche ET20-TV

Ballast	EBM/ EBD18
Materiale	Acciaio inox (1.4301), Teflon, guarnizioni in EPDM o silicone
Tubi UV tipo	UVC 2020-4N
Irraggiamento, UVC <sub>254nm</sub>	max. 5.6 W
Intervallo sostituzione tubi UV	12.000h (con potenza residua del 75% ±5%)
Connectori	M12 piano o ad angolo
Lunghezza cavo collegamento	0.3 / 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.0 m
Classificazione	CE, EMC, HACCP, FDA
Protezione	IP 65

#### ET30-TV



Ballast	EBM/ EBD36
Materiale	Acciaio inox (1.4301), Teflon, guarnizioni in EPDM o silicone
Tubi UV tipo	UVC 2030-4H
Irraggiamento, UVC <sub>254nm</sub>	max. 10 W
Intervallo sostituzione tubi UV	12.000h (con potenza residua del 75% ±5%)
Connectori	M12 piano o ad angolo
Lunghezza cavo collegamento	0.3 / 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.0 m
Classificazione	CE, EMC, HACCP, FDA
Protezione	IP 65

#### ET36-TV

Ballast	EBM/ EBD36, EBM/ EBD58
Materiale	Acciaio inox (1.4301), Teflon, guarnizioni in EPDM o silicone
Tubi UV tipo	UVC 2036-4H
Irraggiamento, UVC <sub>254nm</sub>	max. 18 W
Intervallo sostituzione tubi UV	12.000h (con potenza residua del 75% ±5%)
Connectori	M12 piano o ad angolo
Lunghezza cavo collegamento	0.3 / 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.0 m
Classificazione	CE, EMC, HACCP, FDA
Protezione	IP 65

## ET-TV

### Sistema modulare per disinfezione superfici



#### Caratteristiche Tecniche ET20-TV

Lunghezza - L	488 mm
Lunghezza - Lr	406 mm
S - Area di irradiazione	343 mm
Peso	0.81 kg

#### ET30-TV

Lunghezza - L	673 mm
Lunghezza - Lr	591 mm
S - Area di irradiazione	528 mm
Peso	0.97 kg

#### ET36-TV

Lunghezza - L	930 mm
Lunghezza - Lr	848 mm
S - Area di irradiazione	785 mm
Peso	1.19 kg

sterilAir AG, Oberfeldstrasse 6, CH-8570 Weinfelden  
Tel: +41 71 6269800, Fax: +41 71 6269810, Email: [info@sterilair.com](mailto:info@sterilair.com)

distribuito da:

TDM srl - Via Fabio Filzi, 3 - 20822 Seveso (MB)  
Tel: +39 0362 1794873  
Email: [info@tdm-srl.it](mailto:info@tdm-srl.it) - Web: [www.tdm-srl.it](http://www.tdm-srl.it)